

Garant**Furatkés, acél, Jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251720 32/16
GTIN	4045197867155
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Alátétlapka csavar	259025 3
Beállítási szög κ	117,5 fok
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	40 mm
Kés ISO kódja	A32S MVPNR/L 16
Lapkaméret	16 mm
Középtolódás L_3	22 mm
Alátétlapka	259031 39
Szorítóköröm csavar	259021 4
Befogási magasság L_2	31 mm
Teljes hossz L	250 mm
Szorítóköröm	259038 2
Szár Ø D_s	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	Jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Alátétlapka Típus 39	259031 39
Szorítóköröm Típus 2	259038 2
Csavar szorítókörömhöz Típus 4	259021 4
Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500