

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 251721 25/16 |
| GTIN | 4045197867179 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Középeltolódás L_3 | 17 mm |
| Befogási magasság L_2 | 24 mm |
| Lapkaméret | 16 mm |
| Beállítási szög κ | 117,5 fok |
| Legkisebb előfúrási Ø D_{min} | 32 mm |
| Szorítóköröm | 259038 4 |
| Kés ISO kódja | A25R MVPNR/L 16 |
| Szorítóköröm csavar | 259021 4 |
| Hozzávaló váltólapka | VN.. 1604.. |
| Teljes hossz L | 200 mm |
| Alátétlapka | 259031 39 |
| Alátétlapka csavar | 259025 3 |
| Szár Ø D_s | 25 mm |
| Szabvány | DIN 8024 |
| Felhasználás módja | balos |
| Belső kisztergálási mélység max. | 3×D |

| | |
|----------------|-----------------------|
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás | Belső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Szorítóköröm Típus 4 | 259038 4 |
| Csavar szorítókörömhöz Típus 4 | 259021 4 |
| Csavar alátétlapkához Típus 3 | 259025 3 |
| Alátétlapka Típus 39 | 259031 39 |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8 | 674248 TX8 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |