

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 40/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251721 40/16
GTIN	4045197867193
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Alátétlapka csavar	259025 3
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	50 mm
Teljes hossz L	300 mm
Alátétlapka	259031 39
Beállítási szög $\kappa$	117,5 fok
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Szorítóköröm	259038 2
Szorítóköröm csavar	259021 1
Kés ISO kódja	A40T MVPNR/L 16
Befogási magasság $L_2$	38,5 mm
Lapkaméret	16 mm
Középtolódás $L_3$	27 mm
Szár Ø $D_s$	40 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
Alátétlapka Típus 39	259031 39
Szorítóköröm Típus 2	259038 2
Csavar szorítókörömhöz Típus 1	259021 1
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500