

HOLEX**Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: C0616****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540800 C0616
GTIN	4045197156068
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Legömbölyített henger alak** (WRC)**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	60 mm
Alak leírása	Legömbölyített henger
Alak	C0616
Fej Ø	6 mm
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	20 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámananyag	HSS

Termék fajtája

Turbómaró