




Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: L1630



Rendelési adatok

Rendelés száma	540800 L1630
GTIN	4045197156235
Árucikk kategória	52D

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Gömbvégű kúp alak (KEL).**

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak leírása	Gömbölyű végű kúp
Teljes hossz	70 mm
Fej Ø	16 mm
Alak	L1630
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	30 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Turbómaró

