



## Állványtalp, Típus: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	442140 3
GTIN	4045197861658
Árucikk kategória	42D

### Leírás

**Kivitel:**

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad. Erős kapcsolómágnesek prizmás talppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.

**Alkalmazható:**

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

### Műszaki leírás

Csatlakozó menet	M10
Magasság	55 mm
Csatlakozó menet elhelyezkedése	oldalt
Kivitel	Kapcsolómágnes
Hossz	117 mm
Tartóerő	1300 N
Szélesség	50 mm

Termék fajtája

Mágnestalp

**Tartozék**

Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Kapcsoló mágneses talphoz Típus M	440762 M