

**Garant****Lapkatartó, konvex homlokbeszúráshoz, Jobbos, Ø tartomány beszúrás D1 / D2: 53/76mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	273826 53/76
GTIN	4045197867605
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Kivitel:**

Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a készár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.

**Felhasználás:**

A 273800 – 273811 sz. készárakkal.

**Alkatrész:**

279815 9 sz. szorítócsavar.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készár tartozéka).

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

Maximális előtolás 0,025 mm.

Beszúrási szélesség w: 3 mm

Max. fogásmélység  $t_{max}$ : 18 mm

## Műszaki leírás

Minimális 1. beszúrási $\varnothing D_1$	53 mm
Maximális 1. beszúrási $\varnothing D_2$	76 mm
Max. fogásmélység $t_{\max}$	18 mm
Felhasználás módja	Jobbos
Beszúrási szélesség $w$	3 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

## Tartozék

Rögzítőcsavar	279910
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9