



Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: G1225



Rendelési adatok

Rendelés száma	540800 G1225
GTIN	4045197156174
Árucikk kategória	52D

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Hegyes végű ívelt alak** (SPG).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak leírása	Hegyes, ívelt
Fej Ø	12 mm
Teljes hossz	65 mm
Alak	G1225
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	25 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Turbómaró

