



Turbómaró készlet 10 darabos, Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS



Rendelési adatok

Rendelés száma	541550
GTIN	4045197156365
Árucikk kategória	52D

Leírás

Kivitel:

Válogatott turbómarókat tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben.

Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Tartalom:

Kazetta:

1-1 turbómaró 540800 sz. A1020 / AS0616 / AS1225 / C0616 / C1225 / M1225 / D1210 / G0618 / G1225 / G1630 alak.

Tartalom:

1-1 db 540800 sz. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; M1225; D1210; G0618; G1225; G1630 méret.

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	Közepes
------------------------	---------

Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás rövid jelölése	Z3
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø	6 mm
Turbómarók száma	10