

Garant**Furatkés, acél, Jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 40/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	50 mm
Szorítóköröm csavar	259021 1
Befogási magasság L ₂	38,5 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Teljes hossz L	300 mm
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Kés ISO kódja	A40T MVUNR/L 16
Szorítóköröm	259038 4
Alátétlapka	259031 39
Alátétlapka csavar	259025 3
Lapkaméret	16 mm
Középtolódás L ₃	27 mm
Szár Ø D _s	40 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	Jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Csavar szorítókörömhöz Típus 1	259021 1
Szorítóköröm Típus 4	259038 4
Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
Alátétlapka Típus 39	259031 39
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500