

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251725 25/16
GTIN	4045197868220
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A25R MVUNR/L 16
Szorítóköröm	259038 4
Teljes hossz L	200 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Alátétlapka csavar	259025 3
Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka	259031 39
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Befogási magasság L ₂	24 mm
Középtolódás L ₃	17 mm
Szorítóköröm csavar	259021 4
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
Alátétlapka Típus 39	259031 39
Szorítóköröm Típus 4	259038 4
Csavar szorítókörömhöz Típus 4	259021 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500