

Garant**Furatkés, acél, Jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka csavar	259025 3
Teljes hossz L	250 mm
Alátétlapka	259031 39
Lapkaméret	16 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Kinyúlási hossz L_1	96 mm
Kés ISO kódja	A32S MVZNR/L 16
Szorítóköröm csavar	259021 4
Szorítóköröm	259038 2
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	48 mm
Középtolódás L_3	30 mm
Befogási magasság L_2	31 mm
Hasznos mélység T	14 mm
Szár Ø D_s	32 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	Jobbos

Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Alátétlapka Típus 39	259031 39
Csavar szorítókörömhöz Típus 4	259021 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
Szorítóköröm Típus 2	259038 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500