

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L ₃	30 mm
Kinyúlási hossz L ₁	96 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Alátétlapka	259031 39
Alátétlapka csavar	259025 3
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	48 mm
Kés ISO kódja	A32S MVZNR/L 16
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Lapkaméret	16 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Teljes hossz L	250 mm
Szorítóköröm	259038 2
Szorítóköröm csavar	259021 4
Hasznos mélység T	14 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos

Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Alátétlapka Típus 39	259031 39
Szorítóköröm Típus 2	259038 2
Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
Csavar szorítókörömhöz Típus 4	259021 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500