

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 40/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251729 40/16
GTIN	4045197868282
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Beállítási szög κ	95 fok
Kés ISO kódja	A40T MVZNR/L 16
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	57 mm
Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka csavar	259025 3
Szorítóköröm csavar	259021 4
Alátétlapka	259031 39
Teljes hossz L	300 mm
Kinyúlási hossz L_1	120 mm
Befogási magasság L_2	38,5 mm
Középtolódás L_3	35 mm
Szorítóköröm	259038 2
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Hasznos mélység T	15 mm
Szár Ø D_s	40 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos

Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
Csavar szorítókörömhöz Típus 4	259021 4
Alátétlapka Típus 39	259031 39
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Szorítóköröm Típus 2	259038 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500