

**Garant****Furatkés, acél, Jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 40/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251728 40/16
GTIN	4045197868268
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Középtolódás L <sub>3</sub>	35 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	38,5 mm
Szorítóköröm csavar	259021 4
Kés ISO kódja	A40T MVZNR/L 16
Szorítóköröm	259038 2
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	120 mm
Teljes hossz L	300 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Alátétlapka csavar	259025 3
Alátétlapka	259031 39
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	57 mm
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Hasznos mélység T	15 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	Jobbos

Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
Csavar szorítókörömhöz Típus 4	259021 4
Alátétlapka Típus 39	259031 39
Szorítóköröm Típus 2	259038 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500