

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/22mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251416 32/22
GTIN	4045197868299
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 10
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Kés ISO kódja	A32S PTFNR/L 22
Könyökemelő	259015 2
Hozzávaló váltólapka	TN.. 2204..
Középtolódás L ₃	22 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Teljes hossz L	250 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Beállítási szög κ	90 fok
Rugó készlet	259044 2
Lapkaméret	22 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Alátétlapka Típus 10	259031 10
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500