

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 40/22mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251416 40/22
GTIN	4045197868305
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 10
Rugó készlet	259044 2
Könyökemelő	259015 2
Beállítási szög κ	90 fok
Lapkaméret	22 mm
Hozzávaló váltólapka	TN.. 2204..
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	50 mm
Teljes hossz L	300 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Befogási magasság L_2	38,5 mm
Középtolódás L_3	27 mm
Kés ISO kódja	A40T PTFNR/L 22
Rugós csap készlet	259047 2
Szár Ø D_s	40 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Alátétlapka Típus 10	259031 10
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500