

Garant**Karcsú hidropasztikus befogó, SK 30 A = 80, Befogási Ø D1: 4 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302091 4
GTIN	4045197868497
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr)**
- **Nemesített felületszerkezet.**
- **Balluffchip furattal.**
- **Axiális hosszállítás lehetséges.**
- **Szárak keményen felszabályozva.**
- **Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.**

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén. **Ahol fontos a kisebb zavaró kontúr.**
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302180 sz.

Ø D₂: 10 mm

Ø D₃: 14,2 mm

Külső Ø D: 40 mm

L₂: 40 mm

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	4 mm
L ₂	40 mm

Külső Ø D	40 mm
Ø D ₃	14,2 mm
Ø D ₂	10 mm
Befogó	SK 30 A = 80
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Befogó szabvány	DIN 69871
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 30	308785 30
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 30	308780 30
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 30	308610 30