

**Garant****Karcsú hidropasztikus befogó, BT 30 A = 85, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303446 12
GTIN	4045197868619
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Extrém karcsú felépítésű (3°-os kontúr).**
- **Ideális csillapítási jellemzők.**
- **Axiális hosszállítás lehetséges.**
- **Szárok keményen felszabályozva.**

**Felhasználás:**

- **Különösen a szerszám- és formagyártás területén.**
- **Ahol követelmény a kevés zavaró megfogóelem.**
- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.**
- **h6 szártűrésű szerszámok befogásához.**

**Tartalom:**

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308802 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

**Műszaki leírás**

L <sub>2</sub>	47 mm
Külső Ø D	40 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	85 mm
Ø D <sub>3</sub>	24,9 mm

Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Befogó	BT 30 A = 85
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302140 4
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302140 5
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302135 8
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302135 4
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302140 8
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 30	308785 30
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302135 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302135 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302140 6
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302140 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302135 6
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30