

Garant**Karcsú hidropasztkus befogó, SK 40 A = 160, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302095 6
GTIN	4045197868626
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr)**
- **Nemesített felületszerkezet.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszállítás lehetséges.**
- **Szárok keményen felszabályozva.**
- **Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.**

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén. **Ahol fontos a kisebb zavaró kontúr.** Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív keresztmarkolatú hatszögműkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	49,5 mm
Ø D ₃	34,4 mm
Ø D ₂	16 mm
L ₂	119 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm

Befogási Ø D ₁	6 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
	308830 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308802 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 40

308700 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308625 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40

308600 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308795 40