

Garant**Karcsú hidropasztikus befogó, SK 40 A = 160, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302095 12
GTIN	4045197868657
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr)**
- **Nemesített felületszerkezet.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszállítás lehetséges.**
- **Szárok keményen felszabályozva.**
- **Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.**

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén. **Ahol fontos a kisebb zavaró kontúr.** Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív keresztmarkolatú hatszögműkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

Ø D ₃	38,7 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
L ₂	122 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	22 mm

Külső Ø D	49,5 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
	308630 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 308795 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40 308605 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló
meredekkúp méret 40 308830 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz
40 308802 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 308765 40

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40 308640 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített
Meredekkúphoz 40 308700 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített
Meredekkúphoz 40 308801 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 308660 40

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40 308610 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40 308625 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz
40 308615 40