

Garant**Karcsú hidropasztikus befogó, SK 40 A = 200, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302096 10
GTIN	4045197868688
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr)**
- **Nemesített felületszerkezet.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszállítás lehetséges.**
- **Szárok keményen felszabályozva.**
- **Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.**

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén. **Ahol fontos a kisebb zavaró kontúr.**
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív keresztmarkolatú hatszögműkulcs.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Forgácsolási stratégia: HPC

Befogási Ø D₁: 10 mm

A-méret kinyúlási hossz: 200 mm

Ø D₂: 20 mm

Ø D₃: 41,4 mm

Külső Ø D: 49,5 mm

L₂: 162 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	200 mm
L ₂	162 mm
Külső Ø D	49,5 mm
Ø D ₃	41,4 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	20 mm
Befogó	SK 40 A = 200
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40