

Garant**Karcsú hidropasztikus befogó, SK 40 A = 200, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302096 12
GTIN	4045197868695
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr)**
- **Nemesített felületszerkezet.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszállítás lehetséges.**
- **Szárok keményen felszabályozva.**
- **Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.**

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén. **Ahol fontos a kisebb zavaró kontúr.**
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Forgácsolási stratégia: HPC

Befogási Ø D₁: 12 mm

A-méret kinyúlási hossz: 200 mm

Ø D₂: 22 mm

Ø D₃: 43 mm

Külső Ø D: 49,5 mm

L₂: 163 mm

Műszaki leírás

Ø D ₂	22 mm
A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Külső Ø D	49,5 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm
Ø D ₃	43 mm
L ₂	163 mm
Befogó	SK 40 A = 200
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40

ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40