

Garant**Rövid fúrótokmány ADB alak, SK 40, Befogási tartomány: 0,3-10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301465 0,3-10
GTIN	4045197868787
Árucikk kategória	31B

Leírás**Kivitel:**

Jobbos és balos forgásirányhoz.

Balluff/RFID chip furattal. Maximális körfutáshiba $\leq 20 \mu\text{m}$.

Üveggyönggyel szórt. Karcsú felépítés a leggyakoribb Ø-khöz 10,2 mm-ig.

Tartalom:

Keresztmarkolatos **szorítókulccsal** együtt.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	38 mm
Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	SW 4
A-méret kinyúlási hossz	73 mm
Befogási tartomány	0,3 - 10,2 mm
Kivitel	karcsú
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 20 μm
Maximális meghúzási nyomaték M _{d max}	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

Tartozék

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40