

**Garant****Rövid fúrótokmány Form ADB, BT 40, Befogási tartomány: 0,3-10mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 303175 0,3-10 |
| GTIN              | 4045197868794 |
| Árucikk kategória | 31B           |

**Leírás****Kivitel:**

Jobbos és balos forgásirányhoz.

Körfutási pontosság  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Belső hűtéssel max. 50 bar-ig. Nagyon karcsú felépítés a leggyakoribb  $\emptyset$ -khöz 10,2 mm-ig.

**Tartalom:****Szorítókulcs.****Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Befogási tartomány               | 0,3 - 10,2 mm         |
| Tartalék szorítókulcs 627425 sz. | SW 4                  |
| A-méret kinyúlási hossz          | 73 mm                 |
| Külső $\emptyset$ D              | 38 mm                 |
| Befogó                           | BT 40                 |
| Befogó szabvány                  | JIS B6339             |
| Befogó szabvány                  | ISO 7388-2            |
| Alak                             | ADB                   |
| belső hűtés                      | Igen, max. 50 bar-ral |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 20 μm                             |
| Termék fajtája                       | Rövid fúrótokmány                   |

## Tartozék

|  |           |
|--|-----------|
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40   | 308785 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40                            | 308830 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40   | 308765 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40   | 308795 40 |
| Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal Hatszög 4 mm  | 627481 4  |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40   | 308760 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40                                       | 308806 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40   | 308790 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40                      | 308801 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40                                       | 308802 40 |