

Garant**Rövid fúrótkmány A alak, HSK-A 63, Befogási tartomány: 0,3-10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307682 0,3-10
GTIN	4045197868800
Árucikk kategória	31B

Leírás**Kivitel:**

- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Belső hűtéssel max. 50 bar-ig.

Körfutási pontosság $\leq 20 \mu\text{m}$. Körfutási pontosság $\leq 20 \mu\text{m}$.

Tartalom:

Keresztmarkolatós **szorítókulcs**.

Opcionális tartozék:

Dugókulcs 309890 sz. Hűtőfolyadék cső 309880 sz.

Műszaki leírás

Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	SW 4
A-méret kinyúlási hossz	96,5 mm
Befogási tartomány	0,3 - 10,2 mm
Kivitel	karcsú
Külső Ø D	38 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-7

Befogó szabvány	DIN 69893-1
Alak	A
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 20 μm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

Tartozék

Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal Hatszög 4 mm	627481 4
---	----------