

Garant**Rövid fúró tokmány, PSC 40, Befogási tartomány: 0,3-10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 308587 0,3-10 |
| GTIN | 4045197868817 |
| Árucikk kategória | 31B |

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**
- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
- **Homokszórt.**

Max. karcsú befogó a leggyakoribb \varnothing 0,3 – 10,2 mm-hez.

Tartalom:**Szorítókulccsal.****Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz.; dugókulcs 309893 sz.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Külső \varnothing D | 36 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 74 mm |
| Befogási tartomány | 0,3 - 10,2 mm |
| Tartalék szorítókulcs 627425 sz. | SW 4 |
| Befogó | PSC 40 |
| Befogó szabvány | ISO 26623-1 |
| belső hűtés | igen |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 18000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Maximális meghúzási nyomaték M _{d,max} | ≤ 14 Nm |
| Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |

Tartozék

| | |
|---|----------|
| Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal Hatszög 4 mm | 627481 4 |
|---|----------|