



## Fúrókalapács, Típus: GBH228F



### Rendelési adatok

Rendelés száma	075510 GBH228F
GTIN	3165140843669
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus fúrókalapácsok **SDS plus szerszámbefogóval** és nagy fúrási sebességgel.

- **Túlterhelés elleni tengelykapcsoló a felhasználó és a gép védelme érdekében.**
- **Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás a tiszta megfúráshoz.**
- **Sokoldalú felhasználási lehetőségek a véső funkciónak köszönhetően (forgás stop).**
- **Jobb- / bal forgásirány megszorult fúró esetén a kilazításhoz.**
- **Cserélhető befogó a betonban végzett ütvefúrás és a fában és fémben végzett ütés nélküli fúrás közötti gyors átváltáshoz.**
- **Ütvefúrás kikapcsolás fában és acélban végzett fúráshoz.**
- **27 %-kal kevesebb vibráció az elődmodellhez képest az aktív vibrációcsökkentésnek köszönhetően.**

#### Előny:

Ütési energia 3,2 Joule.

#### Tartalom:

Segédmarkolat, gépkendő. Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm, cserélhető SDS-plus tokmány, mélységütköző 210 mm, L-BOXX 136.

#### Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Maximális csigafúró Ø betonban	28 mm
Max. vibráció EN szerint	11 m/s <sup>2</sup>
Gyártó jelölése	GBH 2-28 F
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Súly	3,1 kg
Teljesítményfelvétel	880 W
Ütési energia	3,2 J
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális ütésszám	4000 min <sup>-1</sup>
Szár	SDS Plus
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Fúrókalapács

## Tartozék

Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 8 mm	787040 8
Keményfém univerzális fúró készlethosszú Fúró Ø 6-12 mm	787055 6-12
Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 6 mm	787045 6
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 6 mm	787047 6
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 4 mm	787040 4
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 8 mm	787047 8
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 6 mm	787040 6
Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 12 mm	787045 12

Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 10 mm	787060 10
Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 8 mm	787045 8
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 10 mm	787047 10
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 10 mm	787040 10
Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 10 mm	787045 10
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 12 mm	787040 12
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 4 mm	787047 4
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 5 mm	787040 5
Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 8 mm	787060 8
Keményfém univerzális fúró készlet Fúró Ø 4-10 mm	787050 4-10
Keményfém univerzális bitfúró készlet, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 4-10 mm	787057 4-10
Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 12 mm	787060 12
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 5 mm	787047 5