


3M Roloc™**Csiszolótárcsa 777F, Ø 50,8 mm, Szemcsézet: 50**

Rendelési adatok

Rendelés száma	554025 50
GTIN	30051144766308
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Nagyon nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam önélező kerámia szemcsével (CER).

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Műszaki leírás

Színkód	zöld
Szemcsézet	50
Tárcsa Ø	50,8 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Gyártó jelölése	777F
Gyorscsere rendszerhez	Roloc™
Maximális fordulatszám	25000 min ⁻¹
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 50 mm	554089 50
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm	554090 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm lágy Külső Ø 50 mm	554091 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepes Külső Ø 50 mm	554092 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közép kemény Külső Ø 50 mm	554093 50

