

**Garant****Csiszolótárcsa (CER), Ø 76,2 mm, Szemcsézet: 80**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	554013 80
GTIN	4045197526052
Árucikk kategória	51E

## Leírás

### Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

**Nagyon nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam** önélező kerámia szemcsével (CER).

### Felhasználás:

Az 554089 sz. kemény csiszolótányérral használja.

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

### Figyelem:

**Roloc™ Bristle-Disc** tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

## Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Tárcsa Ø	76,2 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Csiszolóeszköz alapja	Fiber alátét
Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm
Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

### Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közép kemény Külső Ø 75 mm	554093 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóval kemény Külső Ø 75 mm	554094 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepes Külső Ø 75 mm	554092 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm lágy Külső Ø 75 mm	554091 75
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 75 mm	554090 75

Gumi csiszolótányér M14 befogóval.kemény Külső Ø 75 mm

554088 75

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmkemény Külső Ø 75 mm

554089 75