

Garant**Karcsú hidropasztkus befogó, BT 40 A = 120, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303465 20
GTIN	4045197868879
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Extrém karcsú felépítésű (3°-os kontúr).
- Ideális csillapítási jellemzők.
- Axiális hosszállítás lehetséges.
- Szárak keményen felszabályozva.

Felhasználás:

- Különösen a szerszám- és formagyártás területén.
- Ahol követelmény a kevés zavaró megfogóelem.
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308802 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

L ₂	80 mm
Külső Ø D	49,5 mm
Ø D ₃	35,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm

Ø D ₂	28 mm
Befogó	BT 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302155 10
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302160 4
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302155 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302155 8
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302155 16
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302155 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302160 6
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302155 6
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302155 4

Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 14 mm	302160 14
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302160 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302160 3
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 10 mm	302160 10
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 12 mm	302160 12
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 14 mm	302155 14
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302160 8
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 12 mm	302155 12
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 16 mm	302160 16
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40