

**Garant**
**Karcsú hidropasztikus befogó, BT 40 A = 160, Befogási Ø D1: 10 mm**

**Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 303467 10     |
| GTIN              | 4045197868909 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás**
**Kivitel:**

- Extrém karcsú felépítésű (3°-os kontúr).
- Ideális csillapítási jellemzők.
- Axiális hosszállítás lehetséges.
- Szárak keményen felszabályozva.

**Felhasználás:**

- Különösen a szerszám- és formagyártás területén.
- Ahol követelmény a kevés zavaró megfogóelem.
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
- h6 szártűrészű szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308806 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302180 sz.

Ø D<sub>2</sub>: 20 mm

Ø D<sub>3</sub>: 36,3 mm

Külső Ø D: 49,5 mm

L<sub>2</sub>: 113 mm

**Műszaki leírás**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Befogási Ø D <sub>1</sub> | 10 mm   |
| L <sub>2</sub>            | 113 mm  |
| Ø D <sub>3</sub>          | 36,3 mm |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                     | 20 mm                               |
| Külső Ø D                            | 49,5 mm                             |
| Befogó                               | BT 40 A = 160                       |
| Befogó szabvány                      | ISO 7388-2                          |
| Befogó szabvány                      | JIS B6339                           |
| Alak                                 | AD                                  |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 µm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| Termék fajtája                       | Hidroplasztikus szerszámbefogó      |

## Tartozék

|   |           |
|---|-----------|
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40                                 | 308780 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40      | 308805 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Meredekkúphoz 40 SK                | 308830 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40      | 308803 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40                  | 308804 40 |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK | 308810 40 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40                                 | 308790 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40                  | 308806 40 |
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40                                 | 308785 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40      | 308801 40 |

|   |           |
|---|-----------|
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40   | 308795 40 |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40   | 308760 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Meredekkúphoz 40 SK | 308820 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40                              | 308802 40 |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK              | 308812 40 |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40   | 308765 40 |