

**Garant**
**Karcsú hidropasztkus befogó, BT 40 A = 200, Befogási Ø D1: 10 mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	303468 10
GTIN	4045197868947
Árucikk kategória	31A

**Leírás**
**Kivitel:**

- **Extrém karcsú felépítésű (3°-os kontúr).**
- **Ideális csillapítási jellemzők.**
- **Axiális hosszállítás lehetséges.**
- **Szárok keményen felszabályozva.**

**Felhasználás:**

- **Különösen a szerszám- és formagyártás területén.**
- **Ahol követelmény a kevés zavaró megfogóelem.**
- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.**
- **h6 szártúrésű szerszámok befogásához.**

**Tartalom:**

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308806 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302180 sz.

Ø D<sub>2</sub>: 20 mm

Ø D<sub>3</sub>: 40,6 mm

Külső Ø D: 49,5 mm

L<sub>2</sub>: 154 mm

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	40,6 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm

L <sub>2</sub>	154 mm
Külső Ø D	49,5 mm
Befogó	BT 40 A = 200
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308812 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308804 40
Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308803 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308810 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308805 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Meredekkúphoz 40 SK	308830 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Meredekkúphoz 40 SK	308820 40