

3M Roloc™**Csiszolótárcsa 237AA, Ø 50,8 mm, Szemcsézet: 400**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 554008 400 |
| GTIN | 2050001743053 |
| Árucikk kategória | 53M |

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

237AA Trizact™ nagyon kisméretű alumíniumoxid ásványi részecskékből álló finom szerkezetű piramis felülettel.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Kifejezetten kemény, nehezen megmunkálható anyagok **felületnemesítéshez**, mint **INOX, titán, erősen ötvözött acélok** stb. Állandóbb, **reprodukálható finis és hosszabb élettartam** a hasonló szemcsézetű csiszolótárcsákhoz képest.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 sz.-tól talál.

Műszaki leírás

| | |
|------------|------|
| Színkód | zöld |
| Szemcsézet | 400 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 3M szemcsézet megnevezés | A45 |
| Tárcsa Ø | 50,8 mm |
| Csiszolóanyag | Alumíniumoxid ásványi részecskék (A) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Terméknév attribútum | Ø 50,8 mm |
| Gyártó jelölése | 237AA Trizact™ |
| Maximális fordulatszám | 25000 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Csiszolótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételeesen alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmkemény Külső Ø 50 mm | 554089 50 |
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepes Külső Ø 50 mm | 554092 50 |
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepkemény Külső Ø 50 mm | 554093 50 |
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmlágy Külső Ø 50 mm | 554091 50 |

Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm

554090 50