


**3M Roloc™****Csiszolótárcsa 984F, Ø 76,2 mm, Szemcsézet: 36**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	554006 36
GTIN	30051141277029
Árucikk kategória	53M

## Leírás

### Kivitel:

**Nagyon nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam** az önélező kerámia szemcsének (CER) köszönhetően.

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Precíziós kialakítású **Cubitron™ II** csiszolószemcsével.

### Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Az 554089 sz. kemény csiszolótányérral használja.

### Figyelem:

**Roloc™ Bristle-Disc** tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

## Műszaki leírás

Szemcsézet	36
Tárcsa Ø	76,2 mm
Csiszolóanyag	Cubitron™ II

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Csiszolóeszköz alapja	stabil élű alap
Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm
Gyártó jelölése	984F
Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 75 mm	554089 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóval kemény Külső Ø 75 mm	554088 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóval kemény Külső Ø 75 mm	554094 75