



Soft Job legyezős csiszolótárcsa (ZA), Ø 50,8 mm, Szemcsézet: 60



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 554030 60 |
| GTIN | 9003172469843 |
| Árucikk kategória | 53T |

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Nagyon rugalmas kivitel álló lamellákkal és lamella túlnyúlással **az extrém lág, egyenletes csiszolás** érdekében.

A **mini legyezős tárcsák** legyezőszerűen elrendezett lamellákkal a hagyományos csiszolótárcsákhoz képest **hosszabb élettartammal, rugalmasabb csiszolási jellemzőkkel** és **egyenletesebb csiszolási képpel** (érdesség) rendelkeznek egészen a kopáshatárig.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Menet: Roloc™ gyorscsere rendszer

Maximális fordulatszám: 20000 min⁻¹

Műszaki leírás

| | |
|---------------|--------------------|
| Szemcsézet | 60 |
| Tárcsa Ø | 50,8 mm |
| Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA) |

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA |
| Csiszolóeszköz alapja | Műanyag tányér |
| Terméknév attribútum | Ø 50,8 mm |
| Menet | Roloc™ gyorscsere rendszer |
| Maximális fordulatszám | 20000 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 50 mm | 554089 50 |
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm lágy Külső Ø 50 mm | 554091 50 |
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepes Külső Ø 50 mm | 554092 50 |
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm középkevény Külső Ø 50 mm | 554093 50 |
| Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm | 554090 50 |