



Füldugó készlet, 200 pár MAX®, Típus: 200



Rendelési adatok

Rendelés száma	097322 200
GTIN	033552000037
Árucikk kategória	09A

Leírás

Kivitel:

Az **optimalizált harang forma** egyszerű behelyezést és kivételt tesz lehetővé. Nagyon kényelmes viselet és optimális elhelyezkedés a hallójáratban **nagyon magas szigetelőérték** mellett. A sima és szennytaszító külső növeli a használhatóságot. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB). **Adagoló karton 200 párral**, higiénikusan **páronként PE tasakba** csomagolva.

Műszaki leírás

Tartalom	200 pár
Gyártó jelölése	MAX
Csomagolás	páronként
SNR érték (szigetelő érték)	38 dB(A)
Füldugó anyaga	Poliuretán
Termék fajtája	Egyszer használatos füldugó

Tartozék

Füldugó adagoló Típus 500	097530 500
Zajterhelés jelzőNI100	097305