

## Csigafúró készlet HSS-E 114500 sz., kazettával, TiAlN, Típus: 1-13



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 115350 1-13   |
| GTIN              | 4045197197610 |
| Árucikk kategória | 11B           |

### Leírás

**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

**Megerősített keresztél.**

C alakú csúcskialakítás.

### Műszaki leírás

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm        |
| Fúrótartomány         | 1 - 13 mm     |
| Fúrók száma           | 25            |
| Szár                  | Hengeres szár |
| Vágóélek száma Z      | 2             |
| Bevonat               | TiAlN         |
| Szerszámanyag         | HSS E         |
| Szabvány              | DIN 338       |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tűrés névleges Ø | h8        |
| Csúcsszög        | 130 fok   |
| Spirálszög       | 35 fok    |
| belső hűtés      | nem       |
| kazettával       | igen      |
| Színes gyűrű     | kék       |
| Termék fajtája   | Csigafúró |

### Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 37 m/min       | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 31 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 15 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 12 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | alkalmas              | 6 m/min        | S       |
| Olaj                         | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |                |         |

### Tartozék

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 12,5 mm | 114500 12,5 |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8,5 mm  | 114500 8,5  |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2,5 mm  | 114500 2,5  |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 10 mm   | 114500 10   |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4 mm    | 114500 4    |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3,5 mm  | 114500 3,5  |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6 mm    | 114500 6    |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3 mm    | 114500 3    |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1,5 mm  | 114500 1,5  |

|   |             |
|---|-------------|
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7,5 mm                | 114500 7,5  |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 10,5 mm               | 114500 10,5 |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1 mm                  | 114500 1    |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4,5 mm                | 114500 4,5  |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 12 mm                 | 114500 12   |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9,5 mm                | 114500 9,5  |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 11,5 mm               | 114500 11,5 |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6,5 mm                | 114500 6,5  |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7 mm                  | 114500 7    |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2 mm                  | 114500 2    |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5 mm                  | 114500 5    |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9 mm                  | 114500 9    |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 13 mm                 | 114500 13   |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8 mm                  | 114500 8    |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 11 mm                 | 114500 11   |
| Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5,5 mm                | 114500 5,5  |
| Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 1-13 | 115470 1-13 |