



## Legyezős csiszótárcsa SLTT (ZA-Power), sík-kúpos Acélhoz és INOX-hoz, Ø 125 mm, Szemcsézet: 60



### Rendelési adatok

Rendelés száma	565412 60
GTIN	4027497388769
Árucikk kategória	53L

### Leírás

#### Kivitel:

**A szabadalmaztatott, sarló alakú lamellákkal** és elrendezéssel nagy bevonat-sűrűség és hosszú élettartam érhető el.

Robusztus acéllemez tartótányér. Halk és alacsony vibrációs szintű.

Speciális **cirkonkorund keverék** nagy csiszolóteljesítményű bevonattal hűvös csiszoláshoz.

#### Felhasználás:

A **maximális leválasztási teljesítményhez** hosszú élettartam mellett.

#### Figyelem:

A tányér nélküli SLTflex legyezős tárcsát lágycsiszoláshoz, hegesztési varrat megmunkáláshoz, stb. az 566300 cikkszámától találja.

### Műszaki leírás

Szemcsézet	60
Alak leírása	sík-kúpos
Furat Ø	22,23 mm

Tárcsa Ø	125 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Tartótányér	Acéllemez alap
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		