



Ultra szorítóköröm, szögletes, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	370034 4
GTIN	4046368331505
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- A köröm körvonalával enyhe leszorítás érhető el.
- Az alacsony befogási magassággal anyag takarítható meg.
- Magasabb forgácsolási értékek az alakzáró befogásnak köszönhetően.

Felhasználás:

Szerkezetekben ütközőként használható a 370025; 370030 sz. Pitbull szorítókkal vagy a 370001; 370005; 370008 sz. excenteres szorítókkal.

Ideális többszörös befogáshoz.

Tartalom:

1 szorítóköröm csavarral.

Műszaki leírás

Ajánlott szorítási magasság	1,5 - 5,6 mm
Hossz L	25,4 mm
Ø D ₁	M8 fejhez
Magasság H	12,7 mm
Szélesség B	25,4 mm
Szabvány szerinti csavar	M8×16

Szabvány	DIN 912
Termék fajtája	Szorítóköröm