

Garant**Turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: A1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	543709 A1225
GTIN	4045197522344
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül stabil szár, Ø 8 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségéből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

Hengeres alak homlokfogazás nélkül (ZYA).

Felhasználás:

Nagy igénybevételű marási munkákhoz.

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fej Ø	12 mm
Fogazás finomsági foka	nagyon durva (NE / alu)
Teljes hossz	65 mm
Alak leírása	Henger
Fogazás rövid jelölése	Z9
Alak	A1225
Szár Ø	8 mm
Fejhossz	25 mm
Sorozat	Z9 fogazás

Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		