

Garant**Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 A = 130, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306566 27
GTIN	4045197870186
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.**
- **Balluff/RFID chip furattal.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Hűtőcsatorna furatokkal.**Felhasználás:**

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	60 mm
A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Tüske Ø d ₁	27 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Marótüske hossza L ₄	21 mm
Befogási Ø D ₁	27 mm

Befogó	HSK-A 63 A = 130
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 27 mm	309860 27
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27