

Garant**Menesztőlapos befogó, PSC 63 A = 130, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308508 6
GTIN	4045197870421
Árucikk kategória	31C

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz., dugókulcs 309893 sz.

Figyelem:

Hozzávaló szűkítő PSC 63-ról PSC 40-re vagy PSC 50-re 318892 sz.

Hozzávaló szűkítőpersely SK 40-ről, ill. HSK 63-ról PSC 40-re vagy PSC 50-re külön ajánlatkérésre.

Hozzávaló szűkítőpersely SK 50-ről, ill. HSK 100-ról PSC 63-ra vagy PSC 80-ra külön ajánlatkérésre.

Hozzávaló hosszabbító 318894 sz., 318895 sz. és 318896 sz. alatt.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Befogási Ø D ₁	6 mm
Külső Ø D	25 mm
Befogó	PSC 63 A = 130
Befogó szabvány	ISO 26623-1

belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Hosszabbító PSC-63 / PSC-63 A méret 60 mm	318896 60
Hosszabbító PSC-63 / PSC-63 A méret 100 mm	318896 100