

Garant**Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal, PSC 63 rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308573 12
GTIN	4045197870513
Árucikk kategória	31C

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

Felhasználás:

hő szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz. Hűtőfolyadékcső 309885 sz.; dugókulcs 309893 sz. és kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Külső Ø D	32 mm
Befogó	PSC 63 rövid

Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Alapszekrény	354290
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1