

Garant**Zsugorbefogó, PSC 80 rövid, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 308575 6 |
| GTIN | 4045197870544 |
| Árucikk kategória | 31C |

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

Felhasználás:

hő szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz. Hűtőfolyadékcső 309885 sz.; dugókulcs 309893 sz. és kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|--------------|
| Befogási Ø D ₁ | 6 mm |
| Külső Ø D | 27 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 80 mm |
| Befogó | PSC 80 rövid |
| Befogó szabvány | ISO 26623-1 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| belső hűtés | igen |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Zsugorbefogó készülék Típus SU1 | 354210 SU1 |
| Hűtőegység Típus CU1 | 354215 CU1 |
| Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Alapszekrény | 354290 |