

**Garant****Csiszolótárcsa (CER), Ø 50,8 mm, Szemcsézet: 80**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 554012 80     |
| GTIN              | 4045197526014 |
| Árucikk kategória | 51E           |

## Leírás

### Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

**Nagyon nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam** önélező kerámia szemcsével (CER).

### Felhasználás:

Az 554089 sz. kemény csiszolótányérral használja.

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

### Figyelem:

**Roloc™ Bristle-Disc** tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

## Műszaki leírás

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Szemcsézet    | 80                    |
| Tárcsa Ø      | 50,8 mm               |
| Csiszolóanyag | Kerámia szemcse (CER) |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia                 |
| Csiszolóeszköz alapja         | Fiber alátét            |
| Terméknév attribútum          | Ø 50,8 mm               |
| Maximális fordulatszám        | 25000 min <sup>-1</sup> |
| Termék fajtája                | Csiszolótárcsa          |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | feltételesen alkalmas |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas              |                |         |
| CuZn                          | alkalmas              |                |         |
| Száraz                        | alkalmas              |                |         |

## Tartozék

|   |           |
|---|-----------|
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmlágy Külső Ø 50 mm        | 554091 50 |
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmkemény Külső Ø 50 mm      | 554089 50 |
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepkemény Külső Ø 50 mm | 554093 50 |
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepes Külső Ø 50 mm     | 554092 50 |
| Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm         | 554090 50 |