

Garant**ER szorítópatronos befogó, PSC 80 rövid, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308539 16
GTIN	4045197870643
Árucikk kategória	31C

Leírás**Kivitel:**

- Balluffchip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Különleges tartozék:

308881 – 309434 sz. ER szorítópatronok. 309680 ill. 613300 sz. ER szorítókulcs.

Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885 és 309893 sz.

belső hűtés: igen

Befogási tartomány: 0,5 - 10 mm

A-méret kinyúlási hossz: 65 mm

Külső Ø D: 28 mm

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 16

Műszaki leírás

Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
Külső Ø D	28 mm

ER szorítópatronhoz	16
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	16
Befogó	PSC 80 rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-2
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308921 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308906 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308922 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308922 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308901 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308922 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308922 10
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309160

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308921 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308921 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308901 7
Egyoldalvas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308921 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308906 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308922 5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308906 8
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mmtömítéssel és fúvókával	309165
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308921 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
HiRunER szorítókulcs nyomatékulcshoz Típus 16	309749 16
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309012
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308906 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308906 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308906 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308922 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308906 7
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mmtömítéssel	309164
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308901 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308901 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308921 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308901 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308921 10
ER szorítópatron készlet, 6 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmtömítéssel	309014
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3