

**Garant****Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, PSC 80 rövid, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 308551 40     |
| GTIN              | 4045197870728 |
| Árucikk kategória | 31C           |

**Leírás****Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

**Felhasználás:**

Kereszthornyos homlok-palástmarók és marófejek befogására.

**Tartalom:**

Marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar 309860 sz.

Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885; 309893 sz.

**Műszaki leírás**

|   |       |
|---|-------|
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 40    |
| A-méret kinyúlási hossz                         | 60 mm |
| Tüske Ø d <sub>1</sub>                          | 40 mm |
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.            | 40    |
| Külső Ø D                                       | 89 mm |
| Befogási Ø D <sub>1</sub>                       | 40 mm |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó                               | PSC 80 rövid                        |
| Befogó szabvány                      | ISO 26623-1                         |
| Hűtőcsatorna furat                   | Zárható                             |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 6 μm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Termék fajtája                       | Marófej befogó                      |

---

## Tartozék

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm | 309840 40 |
|-----------------------------------|-----------|