

Garant**Kisméretű turbómaró Z5 – finom, HM, Típus: AS0313****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546800 AS0313
GTIN	4045197156488
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm. **Hengeres alak (ZYAS), homlokfogazással.**

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással
Fogazás finomsági foka	finom
Alak	AS0613
Teljes hossz	43 mm
Fej Ø	3 mm
Fogazás rövid jelölése	Z5
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	13 mm
Sorozat	Z5 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		