



Legyezős csiszolótárcsa SLTR (CER), üvegszálás tányér kúpos, Ø 125 mm, Szemcsézet: 60



Rendelési adatok

Rendelés száma	565491 60
GTIN	4027497429967
Árucikk kategória	53L

Leírás

Kivitel:

Nagyoló csiszolótárcsák legyezőszerű csiszolóvászonnal cirkon-korundból (ZA) ill. kerámia szemcséből acéllemez, műanyag ill. üvegszálás tartótányéron. **Ideális** kerületi sebesség **50–60 m/s**, max. 80 m/s. Lágú, hűvös csiszolás, nagy önélező hatással (nincs eltömődés); kis vibrációjú és erőt kímélő munka, alacsony zajszint.

Ceramic: Maximális csiszolási teljesítmény a **kerámia szemcse** kitörése nélkül. Nem üvegesedik vagy hevül. Nagyon alkalmas élcsiszoláshoz is.

Egyenes vágású lamellák kerámia szemcsével (**CER**) és nagy rétegvastagsággal.

Felhasználás:

Nagyon nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam. Nagyteljesítményű sarokcsiszolókhöz.

Maximális kerületi sebesség: 80 m/s

Alak leírása: kúpos

Furat Ø: 22,23 mm

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
---------	----------

Alak leírása	kúpos
Szemcsézet	60
Tárcsa Ø	125 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s